



耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン製

T-H385MC T-H385MC/2 樹脂製小型薬品保管庫

■特徴

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。実験台下(H690mm以上)に収納することができます。

■組み立て不要

一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。

■丸洗いOK

プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。

■仕様

材 質：耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)

耐熱温度：-30℃～60℃

錠 前：シリンダー錠 (キー2本付き)

色：扉色／青 本体色／グレー

キャスター：φ50mm 手前側2輪ストッパー付き

キャスター 耐荷重 20KG



薬品を安全に
保管・管理



▲シリンダー錠

T-H385MC

- ・外寸 W385×D500×H684(mm)
- ・有効内寸
約 W375×D465×H590(mm)
- ・重量 約8.8KG
- ・錠前 シリンダー錠 (キー 2本付き)
- ・棚板 1枚付属(3枚まで設置可)
- ・棚板 耐荷重 5KG/枚



T-H385MC/2

- ・外寸 W385×D500×H684(mm)
- ・有効内寸
上段 約 W375×D465×H290(mm)
下段 約 W375×D465×H276(mm)
- ・重量 約10.4KG
- ・錠前 シリンダー錠
(キー 2本付き) ×2
- ・棚板設置不可
- ・仕切板 耐荷重 15KG



要換気：側面の換気孔を塞がないようにご使用ください

※キャビネット入り口（上下左右4辺）には、それぞれ3～4cmほどの高さの戸当たりがございます。
中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。（推奨：有効内寸マイナス100mm程度）



株式会社MTセキュリティジャパン

<https://www.mtsj.co.jp>

〒114-0011 東京都北区昭和町2-1-6 中久喜ビル 3F TEL 03-5604-5490 FAX 03-5604-5491